

### 1. Produktbeschreibung

Verteilerschrank zur Unterputzmontage im Rohbau, aus Stahlblech verzinkt, alle sichtbaren Teile ähnlich RAL 9016, höhenverstellbar 700-850mm, einstellbare Tiefe 100-150mm, in vier verschiedenen Größen lieferbar. Vormontierte Hutschiene zur Aufnahme der Regelklemmleiste sowie Einhängeschienen zur Befestigung der EMPUR-Systemverteiler an der Rückwand. Seitenwände mit vorgestanzten Öffnungen für die Primäranschlüsse. Abnehmbare Tür mit Münzschloss, Estrichblende und Umlenkschiene.

Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Der Verteilerschrank ist für den Einbau aller HKV-D 1“ EMPUR-Verteiler bis 12 Abgänge geeignet.

### 2. Typenübersicht

Artikelnr.	Kürzel	B	H	T	NB	NH	NT
	Schrank-Größe	Schrankbreite/Rahmenbreite	Schrankhöhe	Schrantiefe	Nischenbreite	Nischenhöhe	Nischentiefe
268120	Gr.1	520 / 574	700-850	100-150	ca. 540	ca. 710-860	ca. 110-160
268220	Gr.2	720 / 774			ca. 740		
268320	Gr.3	920 / 974			ca. 940		
268420	Gr.4	1120 / 1174			ca. 1140		

### 3. Einbauhinweise



**Achtung!**

**Oberflächenempfindliche Bauteile** (Rahmen, Blende und Tür) sind während der Bauphase **unbedingt vor Beschädigungen zu schützen**, ggf. mitgelieferte Kartonage/Verpackung benutzen.

**Hinweis**

Bei Reklamationen/Rückgaben **kein Versand per Paketdienst!**

**Reinigung**


Die Reinigung muss mit Wasser und einer neutralen Seife durchgeführt werden. Wir empfehlen die Reinigung mit einem weichen Tuch, sorgsames Abspülen sowie Trocknen der Oberfläche. Verwenden sie keine aggressiven Produkte (z.B. Lösungsmittel wie Aceton, Toluol, Ethylacetat, Trichloräthylen).

Hinweis: Substanzen wie Nagellack, Lippenstift, Lack, Tinte oder Teer können in die Oberfläche der Beschichtung eindringen und permanente Fleckenbildung verursachen.



**Vorsicht! Schnittgefahr!**

Der Schrank kann an Ecken, Schrauben, Bohrungen und insbesondere Schnittkanten scharfkantig sein! Um Verletzungen zu vermeiden empfehlen wir bei der Montage geeignete Schutzhandschuhe zu tragen.



Erstellt durch ZD

Freigegeben durch PM/QS

DB-268120-Verteilerschrank Exclusiv\_V3\_180716

Die technischen Angaben dieses Datenblattes entsprechen dem Stand unseres Wissens und Erfahrung bei Drucklegung. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, stellen Sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Es ist jeweils die neueste Auflage dieses Datenblattes zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Hier muss dann eine Eignung für den konkreten Anwendungszweck überprüft werden. Eine Lieferung unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.